



Akkus hasítékvágó / lemezolló, Típus: 7130036



Rendelési adatok

Rendelés száma	078100 7130036
GTIN	
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Akkus hasítékvágó mobil felhasználáshoz.

Hasítékvágó.

- **Deformációmentes vágás.**
- **Nyitott vágófej a jól látható vágás érdekében.**
- **QuickIN gyorscsere rendszer a kés gyors, kulcs nélküli cseréjéhez beállítási munkálatok nélkül.**

Tartalom:

Koffer akku **nélkül** és töltőkészülék **nélkül**.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073832 és 073845 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 18 V típus
Legkisebb görbület sugara	90 mm
Csomagolás	Szállítókoszár
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Löketszám	3500 min ⁻¹

Gyártó jelölése	ABSS 18 1.6E
Maximális anyagvastagság, acél 400 N/mm ²	1,6 mm
Akkumulátor-feszültség	18 V
Vágási sebesség	5 - 8 m/min
Maximális anyagvastagság, acél 800 N/mm ²	0,8 mm
Fogásszélesség	5 mm
Súly	1,9 kg
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Lemezolló

Tartozék

Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073835 FE18
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073837 FE18