



## Akkus hasítékvágó / lemezolló, Típus: 7130046



### Rendelési adatok

Rendelés száma	078100 7130046
----------------	----------------

GTIN	
------	--

Árucikk kategória	03F
-------------------	-----

### Leírás

#### Kivitel:

Akkus lemezolló mobil felhasználáshoz.

#### Lemezolló.

- Jó ívkövetés csekély lemez deformáció mellett.
- Komfortos és gyors szélezésnél és kivágásnál.
- Lemezre 800 N/mm<sup>2</sup>-ig és rozsdamentes acélokhoz.
- Négyyszer átfordítható kés: Tiszta és sorjamentes vágás csekély üzemi költségek mellett.

#### Tartalom:

Koffer akku **nélkül** és töltőkészülék **nélkül**.

#### Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073832 és 073845 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Fogásszélesség	0 mm
----------------	------

Akkumulátor-feszültség	18 V
------------------------	------

Csomagolás	Szállítókoszter
------------	-----------------

Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximális anyagvastagság, acél 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 18 V típus
Súly	2 kg
Vágási sebesség	5 - 8 m/min
Löketszám	4000 min <sup>-1</sup>
Maximális anyagvastagság, acél 800 N/mm <sup>2</sup>	1 mm
Legkisebb görbület sugara	15 mm
Gyártó jelölése	ABLS 18 1.6E
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Lemezolló

## Tartozék

Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073837 FE18
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073835 FE18