

PRYOR

Beütőszám készlet, 10 darabos Tükörírás 0 – 9, Írásmagasság: 2mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085420 2
GTIN	5022044005983
Árucikk kategória	08W

Leírás

Kivitel:

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.

Nagy teljesítményű precíziós beütő, vegyileg nikkelezett, hosszú élettartam.

Tükörírás; tehát a beütött jel a munkadarabon fordított írással jelenik meg (formagyártás).

Felhasználás:

Max. 1200 N/mm² szilárdságú anyagok jelöléséhez.

Alkatrész:

Külön beütőszámok a 085411 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085411 sz. 3/1 méret. Külön beütőbetűk a 085431 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085431 sz. 3/A méret.

Figyelem:

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

Műszaki leírás

Szárvastagság	6,35
---------------	------

Írásmagasság	2 mm
Teljes hossz	63,5 mm
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

Tartozék

Beütő bélyeg tartó Típus GRIP	085475 GRIP
-------------------------------	-------------