

Mahr**Digitális műhelytolómérő befelé néző mérőcsőrökkel, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412774 150
GTIN	4059192057237
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Rendkívül nagy LCD kijelző 11 mm méretű számokkal. Integrált, vezeték nélküli i-wi adatkapcsolat. Pórral és nedvességgel szemben ellenálló. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. Üzemidő kb. 3 év.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

i-wi vevőegység 498912 sz.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,0005 coll
Hibahatár	0,03 mm
Leolvasás	0,01 mm
Csőrhossz	40 mm
Méréstartomány	150 mm
A tartalmazott elemek száma	1

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	Gyári szabvány
Minden alkatrész	edzett
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	A1
Méréstechnika	Digitális
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK	498912 STICK