

KÄRCHER**Ipari porszívó, Gyártó jelölése: IVR-L100TC****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078522 IVR-L100TC
GTIN	4054278275840
Árucikk kategória	07D

Leírás**Kivitel:**

Ipari porszívó, alkalmas **szilárd anyagokat (pl. fémforgácsot) tartalmazó hűtőfolyadékok, kenő emulziók, víz vagy olaj felszívására és szétválasztására.**

- **Kompakt felépítés és robusztus anyag a legjobb gurulási tulajdonságok érdekében.**
 - **Maximálisan rugalmas használhatóság és hosszú élettartam olajnak ellenálló hálózati kábellel.**
 - **A szívás üzemmód egy 360°-ban elforgatható tömlőcsatlakozóval történik a szívófejnél.**
- 2 motoros 2,4 kW ipari porszívó **billentő futóművel és 100 literes tartállyal.**

Tartalom:

Billentő futóművel és leeresztő tömlővel, töltöttségi szint kijelzővel. **Tartozékok nélkül.**

Hozzávaló tartozékokat a 078524, 078529 sz. és a 078533 sz. alatt talál.

Figyelem:

A 100 literes nemesacél tartályos változat a 078522 sz. alatt található. IVR-L100DP méret alatt kapható az e-Shopunkban.

Műszaki leírás

Porkategória – porszívó	L
-------------------------	---

Porkategória – porszívó	L
Névleges csatlakoztatási szélesség	DN50 mm
Teljesítményfelvétel	2400 W
Szélesség	660 mm
Súly	58 kg
Levegő térfogatáram	148 l/s
Vákuum	230 mbar
Gyártó jelölése	IVR-L 100/24-2 Tc
Tartálytérfogat	100 l
Működési zajkibocsátás	68 dB(A)
Magasság	1320 mm
Hossz	840 mm
Kábelhossz	6 m
Turbinák száma	2
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó

Tartozék

Forgács- és folyadék felszívó készlet Névleges csatlakoztatási szélesség DN50	078529 DN50
Forgácskosár ipari porszívóhoz Űrtartalom 40 l	078524 40