

KÄRCHER**Ipari porszívó, Gyártó jelölése: IVR-L100DP****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078522 IVR-L100DP
GTIN	4054278275864
Árucikk kategória	07D

Leírás**Kivitel:**

Ipari porszívó, alkalmas **szilárd anyagokat (pl. fémforgácsot) tartalmazó hűtőfolyadékok, kenő emulziók, víz vagy olaj felszívására és szétválasztására.**

- **Kompakt felépítés és robusztus anyag a legjobb gurulási tulajdonságok érdekében.**
- **Maximálisan rugalmas használhatóság és hosszú élettartam olajnak ellenálló hálózati kábellel.**
- **A szívás üzemmód egy 360°-ban elforgatható tömlőcsatlakozóval történik a szívófejnél.**

2-motoros 2,4 kW ipari porszívó **billentő futóművel, 100 literes nemesacél tartállyal és integrált hordószivattyúval** az egyszerű és teljes ürítéshez.

Tartalom:

Billentő futóművel és leeresztő tömlővel, töltöttségi szint kijelzővel. **Tartozékok nélkül.**

Hozzávaló tartozékokat a 078524, 078529 sz. és a 078533 sz. alatt talál.

Figyelem:

A 100 literes nemesacél tartályos változat a 078522 sz. alatt található. IVR-L100DP méret alatt kapható az e-Shopunkban.

Műszaki leírás

Működési zajkibocsátás	76 dB(A)
------------------------	----------

Kábelhossz	6 m
Gyártó jelölése	IVR-L 100/24-2 Tc M
Szélesség	620 mm
Névleges csatlakoztatási szélesség	DN50 mm
Turbinák száma	2
Hossz	740 mm
Teljesítményfelvétel	2400 W
Levegő térfogatáram	118 l/s
Súly	59 kg
Tartálytérfogat	100 l
Vákuum	230 mbar
Porkategória – porszívó	L
Magasság	1180 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó

Tartozék

Forgács- és folyadék felszívó készlet Névleges csatlakoztatási szélesség DN50	078529 DN50
Finom vlies 40 l forgácskosárhoz Porszívó típusa IVR-L100	072806 IVR-L100
Forgácskosár ipari porszívóhoz Űrtartalom 40 l	078524 40