

 steinel**Hőlégfúvó pisztoly, Típus: 351601****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 078321 351601 |
| GTIN | 4007841351601 |
| Árucikk kategória | 07E |

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű HG 2520 EKF hőlégfúvó pisztoly professzionális felhasználáshoz, szállítókoszárban. Elektronikus szabályozású fokozatmentes légmennyiség szabályozással.

- **Egyszerűen cserélhető csatlakozó kábel.**
- **Cserélhető kerámia-fűtőelem kb. 800 órás élettartammal.**
- **Max. légnyomás 4000 Pa.**
- **50 – 700 °C közötti hőmérséklet beállítás Joystick-kal.**
- **150 – 500 l/perc közötti légmennyiség szabályozás.**
- **Ismételt bekapcsolás elleni védelem.**
- **Hűtő fokozat.**
- **LCD kijelző és maradványhő visszajelzés.**

Felhasználás:

Műanyagok hegesztéséhez és újraformálásához, zsugorításhoz, festék eltávolításához, forrasztáshoz, szárításhoz, felolvasztáshoz.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|-----------------|
| Súly | 840 g |
| Levegő térfogatáram | 150 - 500 l/min |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Gyártó jelölése | HG 2520 EKF |
| Levegő hőmérséklet | 50 - 700 °C |
| Teljesítményfelvétel | 2300 W |
| Csomagolás | Transportkoffer |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Termék fajtája | Heissluftbläser |

Tartozék

| | |
|--|---------------|
| Hőmérséklet szkennelő HG Scan PRO Típus 007690 | 078325 007690 |
| Hőmérséklet szkennelő HG Scan PRO Típus 007553 | 078325 007553 |
| Hőmérséklet szkennelő HL Scan Típus 014919 | 078326 014919 |