

**Hőmérséklet szkennер HG Scan PRO, Típus: 007690****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078325 007690
GTIN	4007841007690
Árucikk kategória	07E

**Leírás****Kivitel:**

Hőmérséklet szkennер a munkadarab felület hőmérsékletének rögzítéséhez infravörös méréssel. Ideális távolság meghatározás lézerrel. Akusztikus, valamint optikai figyelmeztetés az optimális hőmérséklet túllépése vagy el nem érése esetén. Beállítás 10 °C-os lépésekben.

HG Scan PRO a hőmérséklet szkennер és a hőlégfúvó közötti intelligens adatcserével. Áramellátás a hőlégfúvón keresztül.

Teljes hőmérséklet felügyelet hőmérsékletre érzékeny munkadarabokkal végzett munkák esetén. A HG Scan PRO infravörös méréssel érzékeli a munkadarab felületének hőmérsékletét. Ideális távolság meghatározás lézerrel. Akusztikus, valamint optikai figyelmeztetés az optimális hőmérséklet túllépése vagy el nem érése esetén. Hőmérséklet rögzítési tartomány 0 – 300 °C, 10 °C-os lépésekben állítható be.

**Alkalmazható:**

HG 2520 E hőlégfúvó pisztoly.

**Műszaki leírás**

Súly	85 g
Hőmérséklet érzékelési tartomány	0 - 300 °C
Alkalmazható	HG 2520
Energiaellátás	Vezetékes

Termék fajtája

Hőmérséklet szkennel