

**Hőmérséklet szkennер HL Scan, Típus: 014919****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 078326 014919 |
| GTIN | 4007841014919 |
| Árucikk kategória | 07E |

Leírás**Kivitel:**

Hőmérséklet szkennер a munkadarab felület hőmérsékletének rögzítéséhez infravörös méréssel. Ideális távolság meghatározás lézerrel. Akusztikus, valamint optikai figyelmeztetés az optimális hőmérséklet túllépése vagy el nemérése esetén. Beállítás 10 °C-os lépésekben. HL Scan LCD kijelzővel és 9 V elemmel.

Leírás:

A HL Scan hőmérséklet szkennер LED sugárral kontrollálja a munkadarab hőmérsékletét. Az engedélyezett hőmérséklet el nemérésekor és annak túllépésekor hallható és látható jelzés figyelmeztet.

Alkalmazható :

A HL 1920 E, HL 2020 E, valamint a professzionális HG 2120 E és HG 2320 E készülékekhez.

Súly: 165 g

Hőmérséklet érzékelési tartomány: 0 - 300 °C

Alkalmazható: HG 2320, HG 2120

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Súly | 165 g |
| Hőmérséklet érzékelési tartomány | 0 - 300 °C |
| Alkalmazható | HG 2320, HG 2120 |
| Elem típusa | 9 V telep |
| A tartalmazott elemek száma | 1 |
| Energiaellátás | Elemes |

Termék fajtája

Hőmérséklet szkennel