



Automata hegesztőmaszk optrel® vegaview2.5, Szín: BLACK



Rendelési adatok

Rendelés száma	097949 BLACK
GTIN	7640429870445
Árucikk kategória	09U

Leírás

Kivitel:

Könnyű automata hegesztőmaszk (482 g) a fej és a nyakizomzat csekély terhelése érdekében. A legjobb rálátás **100% UV és IR sugárzás védelem mellett**. A maszk **nagyon színhű** és magas, 23%-os fényáteresztésű világos fokozattal rendelkezik, ezáltal lehetséges az alkatrészre való részlethű rálátás. A külső oldalon lévő gomb egyszerű megnyomása aktiválja a **csiszolás üzemmódot**. Ideális rossz fényviszonyokkal rendelkező munkakörnyezetben. Kényelmes fejpánttal, állítási lehetőségekkel. Az ívfény érzékelési szöge tolokával állítható be és az érzékenység is ideálisan hozzáigazítható a munkakörnyezethez.

- **Sötét védelmi fokozatok: 8 – 12**
- **Világos fokozat: 2,5**
- **3 V lítium elemmel (élettartam 3.000 óra)**
- **Hegesztő szűrő látómező: 50 x 100 mm**

Felhasználás:

MIG- / MAG-, elektródás-, WIG-, plazma-hegesztés és vágás

Szabvány:

EN 175; EN 379; EN 166

Tartalom:

1 külső előtétüveg, 1 tároló zsák

Kapcsolási idő világosról sötétre: 0,1 ms

Kapcsolási idő világosról sötétre: 50 - 1000 ms
Osztályozás EN 379 szerint: 1 / 1 / 1 / 2

Műszaki leírás

Osztályozás EN 379 szerint	1 / 1 / 1 / 2
Kapcsolási idő világosról sötétre	50 - 1000 ms
Kapcsolási idő világosról sötétre	0,1 ms
Energiaellátás	Elemes
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Termék fajtája	Hegesztőmaszk

Tartozék

Előtétüveg készlet, 5 darabos belső	097963
Pamut izzadságfelszívó pánt, 2 darabos	097965
Előtétüveg készlet, 2 darabos külső	097962
Pamut izzadság felszívó pánt, 2 darabos (hátsó)	097975