

## PRYOR

**Beütőbetű készlet, 27 darabos Normál írás A – Z, &, Írásmagasság: 6mm**



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085430 6
GTIN	5022044003408
Árucikk kategória	08W

### Leírás

#### Kivitel:

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.

**Nagy teljesítményű precíziós beütő**, vegyileg nikkelezett, hosszú élettartam.

**Normál írás**; tehát a beütött jel a munkadarabon közvetlenül olvasható.

#### Felhasználás:

**Max. 1200 N/mm<sup>2</sup> szilárdságú** anyagok jelöléséhez.

#### Alkatrész:

Külön beütőszámok a 085411 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085411 sz. 3/1 méret. Külön beütőbetűk a 085431 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085431 sz. 3/A méret.

#### Figyelem:

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

### Műszaki leírás

Írásmagasság	6 mm
Szárvastagság	9,5

Teljes hossz	70 mm
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

## Tartozék

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 6/E mm	085431 6/E
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 6/F mm	085431 6/F
Beütő bélyeg tartó Típus GRIP	085475 GRIP
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 6/Y mm	085431 6/Y
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 6/R mm	085431 6/R
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 6/T mm	085431 6/T
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 6/K mm	085431 6/K
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 6/M mm	085431 6/M
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 6/U mm	085431 6/U
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 6/V mm	085431 6/V
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 6/I mm	085431 6/I
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 6/J mm	085431 6/J
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 6/S mm	085431 6/S
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 6/W mm	085431 6/W
	085431 6/O

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /  
karakter 6/O mm

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /  
karakter 6/A mm

085431 6/A

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /  
karakter 6/X mm

085431 6/X

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /  
karakter 6/& mm

085431 6/&

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /  
karakter 6/N mm

085431 6/N

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /  
karakter 6/H mm

085431 6/H

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /  
karakter 6/L mm

085431 6/L

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /  
karakter 6/D mm

085431 6/D

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /  
karakter 6/Z mm

085431 6/Z

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /  
karakter 6/B mm

085431 6/B

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /  
karakter 6/Q mm

085431 6/Q

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /  
karakter 6/G mm

085431 6/G

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /  
karakter 6/P mm

085431 6/P

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság /  
karakter 6/C mm

085431 6/C