

Mitutoyo**Tolómérő, Méréstartomány: 200mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	412101 200
GTIN	4946368110189
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott.

Finom, kontrasztos skálázás.

Felső rögzítő csavar.

Finomra köszörült mérőfelületek.

Opcionális tartozék:

412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

Műszaki leírás

Osztás	1/128 coll
Kalibrálás	A1
Osztás	1/20 mm
Leolvasás	0,05 mm
Méréstartomány	200 mm
Csőrhossz	50 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Csomagolás	Tok
Keresztcsúcs hossza	20,5 mm
Szabvány	ISO 13385
Súly	180 g

Mélységmérő	szögletes 3,7×1,4
Mélységmérő van	igen
Mérési eltérés E MPE	±0,05 mm
Krómozott skála	igen
Rögzítés	Felső rögzítőcsavar
Vezetés	Magasabb vezetópályák
Méréstechnika	Analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Mélységmérő tartó, fém, 2 db csavarral	412120
--	--------