

**Mitutoyo****Tolómérő, Méréstartomány: 300mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	412101 300
GTIN	4946368110196
Árucikk kategória	44A

## Leírás

**Kivitel:**

Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott.

Finom, kontrasztos skálázás.

Felső rögzítő csavar.

Finomra köszörült mérőfelületek.

**Opcionális tartozék:**

412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

## Műszaki leírás

Keresztcsúcs hossza	22 mm
Méréstartomány	300 mm
Csomagolás	Tok
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Osztás	1/20 mm
Osztás	1/128 coll
Kalibrálás	A1
Leolvasás	0,05 mm
Csőrhossz	64 mm
Szabvány	ISO 13385
Súly	355 g

Mélységmérő	szögletes 3,7×1,4
Mélységmérő van	igen
Mérési eltérés E MPE	±0,08 mm
Krómozott skála	igen
Rögzítés	Felső rögzítőcsavar
Vezetés	Magasabb vezetópályák
Méréstechnika	Analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

## Szolgáltatások

DAkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021000 300

## Tartozék

Mélységmérő tartó, fém, 2 db csavarral	412120
Műanyag doboz Típus MS300	412470 MS300