

Mitutoyo**Digitális műhelytolómérő IP67, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412623 150
GTIN	4946368693927
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Elektronikus tolómérő Absolut elektronikával és nagy, jól leolvasható kijelzővel. Vízzel, olajjal és porral szemben ellenállóképes. A csekély energiafogyasztásnak köszönhetően 18000 óra folyamatos használat egy elemmel (300 méret: 5000 óra). A készülék kezeléskor automatikusan bekapcsol és használaton kívül kb. 20 perc után automatikusan kikapcsol.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357 méret

Műszaki leírás

Kalibrálás	A1
Mélységmérő van	igen
Leolvasás	0,01 mm
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,4
Üzemidő	15000 h
Szabvány	ISO 13385
Csőrhossz	40 mm
Méréstartomány	0 - 150 mm
Automatikus kikapcsolás	igen

Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	$\pm 0,02$ mm
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Mélységmérő tartó, fém, 2 db csavarral	412120