

Mitutoyo**Digitális műhelytolómérő IP67, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412623 200
GTIN	4946368693989
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Elektronikus tolómérő Absolut elektronikával és nagy, jól leolvasható kijelzővel. Vízzel, olajjal és porral szemben ellenállóképes. A csekély energiafogyasztásnak köszönhetően 18000 óra folyamatos használat egy elemmel (300 méret: 5000 óra). A készülék kezeléskor automatikusan bekapcsol és használaton kívül kb. 20 perc után automatikusan kikapcsol.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357 méret

Műszaki leírás

Mélységmérő	szögletes 3,7×1,4
Méréstartomány	0 - 200 mm
Kalibrálás	A1
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő van	igen
Leolvasás	0,01 mm
Automatikus kikapcsolás	igen
Üzemidő	15000 h
Csőrhossz	50 mm

Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	$\pm 0,02$ mm
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Mélységmérő tartó, fém, 2 db csavarral	412120