

Mitutoyo**Digitális műhelytolómérő IP67 adatkimenettel, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412628 150
GTIN	4946368693941
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Elektronikus tolómérő Absolut elektronikával és nagy, jól leolvasható kijelzővel. Vízzel, olajjal és porral szemben ellenállóképes. A csekély energiafogyasztásnak köszönhetően 18000 óra folyamatos használat egy elemmel (300 méret: 5000 óra). A készülék kezeléskor automatikusan bekapcsol és használaton kívül kb. 20 perc után automatikusan kikapcsol.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

Opcionális tartozék:

Csatlakozó kábel (csavaros) 497085 sz.

Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 150 mm
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,4
Automatikus kikapcsolás	igen
Leolvasás	0,01 mm
Csőr hossz	40 mm
Mélységmérő van	igen
Üzemidő	15000 h

Kalibrálás	A1
Szabvány	ISO 13385
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,02 mm
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497085 D2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497085 D1
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497085 USB2
Adó Típus S11E	498966 S11E

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Mélységmérő tartó, fém, 2 db csavarral	412120