

Mitutoyo**Digitális műhelytolómérő IP67 kör keresztmetszetű mélységmérővel,
Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412624 150
GTIN	4946368694030
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Elektronikus tolómérő Absolut elektronikával és nagy, jól leolvasható kijelzővel. Vízzel, olajjal és porral szemben ellenállóképes. A csekély energiafogyasztásnak köszönhetően 18000 óra folyamatos használat egy elemmel (300 méret: 5000 óra). A készülék kezeléskor automatikusan bekapcsol és használaton kívül kb. 20 perc után automatikusan kikapcsol.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357 méret

Műszaki leírás

Mélységmérő van	igen
Kalibrálás	A1
Csőrhossz	40 mm
Szabvány	ISO 13385
Automatikus kikapcsolás	igen
Leolvasás	0,01 mm
Méréstartomány	0 - 150 mm
Üzemidő	15000 h

Mélységmérő	Ø 1,9
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,02 mm
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolmérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolmérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolmérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Mélységmérő tartó, fém, 2 db csavarral	412120