

PRYOR

Beütőszám készlet, 10 darabos Tükörírás 0 – 9, Írásmagasság: 3mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 085420 3 |
| GTIN | 5022044006379 |
| Árucikk kategória | 08W |

Leírás

Kivitel:

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.

Nagy teljesítményű precíziós beütő, vegyileg nikkelezett, hosszú élettartam.

Tükörírás; tehát a beütött jel a munkadarabon fordított írással jelenik meg (formagyártás).

Felhasználás:

Max. 1200 N/mm² szilárdságú anyagok jelöléséhez.

Alkatrész:

Külön beütőszámok a 085411 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085411 sz. 3/1 méret. Külön beütőbetűk a 085431 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085431 sz. 3/A méret.

Figyelem:

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

Műszaki leírás

| | |
|--------------|---------|
| Teljes hossz | 63,5 mm |
|--------------|---------|

| | |
|----------------|-------------------|
| Szárvastagság | 6,35 |
| Írásmagasság | 3 mm |
| Termék fajtája | Kézi beütő bélyeg |

Tartozék

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Beütő bélyeg tartó Típus GRIP | 085475 GRIP |
|-------------------------------|-------------|