

**Sarokcsiszoló, Típus: 72217360****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077102 72217360
GTIN	4014586875033
Árucikk kategória	03F

Leírás**Kivitel:**

Könnyű és nagyteljesítményű **115 mm egykezes sarokcsiszoló kompakt, kézre álló felépítéssel**, a meghajtó fej 90°-os lépésekben elforgatható, védőburkolat gyorsállítás, M14 csiszolóorsó menet.

Robusztus **800 W** motor, tömör fém meghajtó fej, orsóreteszelés, ismételt bekapcsolás elleni védelem.

Tartalom:

Inkluzív védőburkolat, befogókészlet és segédmarkolat.

Gyártó jelölése: WSG 8-115

Teljesítményfelvétel: 800 W

Fordulatszám-tartomány: 11000 min⁻¹

Maximális tárcsa Ø: 115 mm

Maximális vágási mélység: 34 mm

Súly: 2 kg

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	800 W
Súly	2 kg
Maximális tárcsa Ø	115 mm

Gyártó jelölése	WSG 8-115
Maximális vágási mélység	34 mm
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Max. vibráció EN szerint	5 m/s ²
Fordulatszám-tartomány	11000 min ⁻¹
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Sarokcsiszoló