



## Sarokcsiszoló GWS, Típus: 7-125



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077109 7-125
GTIN	3165140823715
Árucikk kategória	03C

### Leírás

#### Kivitel:

**Kézre álló kompakt sarokcsiszoló** karcsú markolattal.

- **720 Wattos motor csupán 1,9 kg súly mellett, optimalizált levegő nyílások (közvetlen hűtés) a hosszabb élettartam érdekében, ismételt bekapcsolás elleni védelem.**
- **A legkisebb markolat kerület (176 mm) kategóriájának más sarokcsiszolóéhoz képest, a lapos motorfej szűk helyeken is lehetővé teszi a munkavégzést.**

#### Tartalom:

Inkluzív csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat.

### Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	720 W
Gyártó jelölése	GWS 7-125
Különlegesség	Karcsú markolat kerület
Max. vibráció EN szerint	6,5 m/s <sup>2</sup>
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Súly	1,9 kg
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Maximális vágási mélység	34 mm

Fordulatszám-tartomány	11000 min <sup>-1</sup>
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Sarokcsiszoló