



## Sarokcsiszoló GWS, Típus: 19-125CI



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077109 19-125CI
GTIN	3165140838375
Árucikk kategória	03C

### Leírás

#### Kivitel:

**Nagyon Nagy teljesítményű 1900 W sarokcsiszoló a maximális termelékenység és felhasználóvédelem érdekében**

- Hosszú élettartam a közvetlen motorhűtéssel rendelkező motoroknak köszönhetően, állandó elektronika, túlterhelés elleni védelem és hosszú szénkefe élettartam.
- Jól használható a karcsú háznak köszönhetően puha felületekkel a biztonságos tartás érdekében.
- Vibration Control segédmarkolat 40 %-os vibráció csökkentéssel a fáradtságmentes munkavégzéshez (EN 60745).
- Vezető felhasználóvédelem a KickBack Stop következtében, újraindulás elleni védelem, stabil védőburkolat és alacsonyabb vibráció.

#### Tartalom:

Inkluzív csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat.

### Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	1900 W
Max. vibráció EN szerint	6 m/s <sup>2</sup>
Gyártó jelölése	GWS 19-125 CI
Kickbackstop	igen

Maximális vágási mélység	34 mm
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Különlegesség	Maximális teljesítmény
Súly	2,4 kg
Fordulatszám-tartomány	11500 min <sup>-1</sup>
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Sarokcsiszoló