

AEG

Kompakt sarokcsiszoló, Típus: WS10-125S



Rendelési adatok

Rendelés száma	077121 WS10-125S
GTIN	4002395151202
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

AEG – kompakt sarokcsiszoló Ø 125 mm. Erőteljes és ergonomikus **sarokcsiszoló** karcsú, kompakt kivitelben.

- **Biztonsági orsóreteszelés.**
- **Hálózati kábel 4 m.**
- **Porvédett csapágyak és kapcsolók.**
- **A csiszolófej 90°-os lépésekben elforgatható, bal- és jobbkezes használathoz.**
- **Ismételt bekapcsolódás elleni védelem.**

Egykezes sarokcsiszoló 1000 W / Ø 125 mm.

Tartalom:

Markolat, védőburkolat, felfogó anya.

Figyelem:

Egyik rögzíthető kapcsolós kompakt sarokcsiszoló sem rendelkezik éberségi biztonsági funkcióval.

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	1000 W
Súly	2,4 kg
Maximális vágási mélység	32 mm
Éberségi kapcsoló	nem

Maximális tárcsa Ø	125 mm
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Max. vibráció EN szerint	6 m/s ²
Gyártó jelölése	WS10-125S
Különlegesség	M14
Energiaellátás	Vezetékes
Maximális fordulatszám	11500 min ⁻¹
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

Tartozék

Védőbúra WS-125 sarokcsiszolóhoz Típus GUARD-125	077122 GUARD-125
--	------------------