

AEG

Kompakt sarokcsiszoló, Típus: WS13125SXE



Rendelési adatok

Rendelés száma	077121 WS13125SXE
GTIN	4002395151271
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

AEG – kompakt sarokcsiszoló Ø 125 mm. Erőteljes és ergonomikus **sarokcsiszoló** karcsú, kompakt kivitelben.

- **Biztonsági orsóreteszelés.**
- **Hálózati kábel 4 m.**
- **Porvédett csapágyak és kapcsolók.**
- **A csiszolófej 90°-os lépésekben elforgatható, bal- és jobbkezes használathoz.**
- **Ismételt bekapcsolódás elleni védelem.**

Egykezes sarokcsiszoló 1300 W / Ø 125 mm szabályozott üresjáratú fordulatszámú konstans elektronikával és túlterhelés elleni védelemmel. A **FIXTEC** felfogó anya tartozék.

Tartalom:

Markolat, védőburkolat, felfogó anya.

Figyelem:

Egyik rögzíthető kapcsolós kompakt sarokcsiszoló sem rendelkezik éberségi biztonsági funkcióval.

Műszaki leírás

Max. vibráció EN szerint	7,5 m/s ²
Súly	2,4 kg
Maximális tárcsa Ø	125 mm

Különlegesség	M14, FIXTEC
Maximális vágási mélység	32 mm
Gyártó jelölése	WS13125SXE
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Éberségi kapcsoló	nem
Teljesítményfelvétel	1300 W
Energiaellátás	Vezetékes
Maximális fordulatszám	2600 - 11000 min ⁻¹
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

Tartozék

Védőbúra WS-125 sarokcsiszolóhoz Típus GUARD-125	077122 GUARD-125
--	------------------