



VHM fúró, hengeres szárral unidirekcionális DIN 6535 HA, Gyémánt, Ø m7: 9,1-9,9 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	122524 9,1-9,9
GTIN	4045197478931
Árucikk kategória	10N

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs **kristályos sp³ gyémántbevonattal szálerősítéses kompozit anyagok, üvegszálás és szénszálás műanyagok ill. grafit** folyamatbiztos megmunkálásához. **90°-os csúcscsőggel** és speciális geometriával a **rétegek szétválásának elkerülése** érdekében. **Forgácsoló vezetősallaggal**, hogy **unidirekcionális** szálirány esetén a rétegek szétválása, a szálak kiállása és a sorjaképződés elkerülhető legyen.

Ajánlás:

Maximális furatmélység:

Forgácshorony hossz (lásd a táblázatot), 1,5×névleges Ø levonásával.

Figyelem:

A táblázat szerinti **1/100-os méreteken** szállítható.

Szerszámanyag: VHM

Szabvány: Gyári szabvány

Furatmélység max.: 5×D

Csúcscsőg: 90 fok

Szár: DIN 6535 HA, h6

belső hűtés: false

Tűrés névleges Ø: m7

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány (1/100-os leolvasás): 9,01 - 9,99 mm

Forgácshorony hossz: 61 mm

Teljes hossz L_{ges}: 103 mm

Szár Ø: 10 mm

Előtolás f GFK-ban, CFK-ban: 0,15 mm/ford,

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Forgácshorony hossz	61 mm
Ø tartomány (1/100-os leolvasás)	9,01 - 9,99 mm
Előtolás f GFK-ban, CFK-ban	0,15 mm/ford,
Névleges Ø	9,01 - 9,99 mm
Szártűrés	h6
Tűrés névleges Ø	m7
Szár Ø	10 mm
Teljes hossz L _{ges}	103 mm
Bevonat	Gyémánt
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Furatmélység max.	5×D
Csúcsszög	90 fok
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	fekete