

**Garant****Szervíz szerszámkoffer aljrészsel és szerszámbetéttel****Rendelési adatok**

Rendelés száma	692810
GTIN	4045197806321
Árucikk kategória	61G

**Leírás****Kivitel:**

A polikarbonát kofferháj fröccsöntött eljárással készül. A polikarbonát előnyeit a nagy ütésállóság, szilárdság, merevség és keménység jelenti széles hőmérséklet tartományban. Alumínium keret műanyag ütésálló sarkokkal, integrált számmzárral és kofferfedél reteszeléssel.

**Belső felszereltség 150 mm belső magassághoz:**

1 aljrész inkluzív takarólap 12 rugalmas dupla füllel. 2 keresztirányú felosztó, 6 elválasztó és 10 kivehető doboz az aljrészben. 1 szerszámbetét 9 textil füllel és szerszám tartóval az elülső- és hátoldalon.

Koffer tulajdonságai: repüléshez alkalmas

Belső méret hossz: 435 mm

Belső méret szélesség: 275 mm

Belső méret magasság: 150 mm

Súly: 4,6 kg

**Műszaki leírás**

Belső méret magasság	150 mm
Súly	4,6 kg

Belső méret hossz	435 mm
Belső méret szélesség	275 mm
Alapanyag	PC
Szerszámtárolás módja	Tárolórekeszek
Szerszámtárolás módja	Tartó
Koffer terhelhetőség	35 kg
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer

## Tartozék

Védőtakaró	692800
Kivehető doboz készlet a 1/2 aljrészhez (10 doboz 4 méretben)	692855
Szerszámbetét 9 textil füllel és szerszámtartóval	692845
Felosztó készlet a teljes aljrészhez (3 keresztirányú felosztó, 12 elválasztó)	692852
Szerszámbetét 6 textil füllel és szerszámtartóval	692847
Felosztó készlet a 1/2 aljrészhez (2 keresztirányú felosztó, 6 elválasztó)	692850
Kofferpánt TSA számzáras lakattal (140×5 cm)	692860