

Garant**Szervíz szerszámkoffer aljrésszel és szerszámbeittel gurítható****Rendelési adatok**

Rendelés száma	692815
GTIN	4045197806215
Árucikk kategória	61G

Leírás**Kivitel:**

A polikarbonát kofferháj fröccsöntött eljárással készül. A polikarbonát előnyeit a nagy ütésállóság, szilárdság, merevség és keménység jelenti széles hőmérséklet tartományban. Alumínium keret műanyag ütésálló sarkokkal, integrált számmzárral és kofferfedél reteszeléssel.

Belső felszereltség 150 mm belső magassághoz:

1 aljrész inkluzív takarólap 12 rugalmas dupla füllel. 2 keresztirányú felosztó, 6 elválasztó és 10 kivehető doboz az aljrészben. 1 szerszámbeittel 9 textil füllel és szerszám tartóval az elülső- és hátoldalon.

Futóművel, 4 fokozatú teleszkópos fogantyúval és golyóscsapágyazott kerekkel.

Műszaki leírás

Belső méret hossz	435 mm
Súly	6,7 kg
Belső méret szélesség	275 mm
Belső méret magasság	150 mm
Alapanyag	PC

Szerszámtárolás módja	Tárolórekeszek
Szerszámtárolás módja	Tartó
Koffer terhelhetőség	35 kg
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer

Tartozék

Felosztó készlet a 1/2 aljrészhez (2 keresztirányú felosztó, 6 elválasztó)	692850
Kivehető doboz készlet a 1/2 aljrészhez (10 doboz 4 méretben)	692855
Szerszámbetét 6 textil füllel és szerszámtartóval	692847
Felosztó készlet a teljes aljrészhez (3 keresztirányú felosztó, 12 elválasztó)	692852
Védőtakaró	692800
Szerszámbetét 9 textil füllel és szerszámtartóval	692845
Kofferpánt TSA számozás lakattal (140x5 cm)	692860