

**Garant****Szervíz szerszámkoffer aljrészsel és szerszámbetéttel Levehető kerekkel****Rendelési adatok**

Rendelés száma	692835
GTIN	4045197806239
Árucikk kategória	61G

**Leírás****Kivitel:**

A polikarbonát kofferháj fröccsöntött eljárással készül. A polikarbonát előnyeit a nagy ütésállóság, szilárdság, merevség és keménység jelenti széles hőmérséklet tartományban. Alumínium keret műanyag ütésálló sarkokkal, integrált számmzárral és kofferfedél reteszeléssel.

**Belső felszereltség 185 mm belső magassághoz:**

1 aljrész inkluzív takarólap 12 rugalmas dupla füllel. 2 keresztirányú felosztó, 6 elválasztó és 10 kivehető doboz az aljrészben. 1 szerszámbetét 9 textil füllel és szerszám tartóval az elülső- és hátoldalon. 1 szerszámbetét 6 textil füllel és szerszám tartóval az elülső- és hátoldalon. Levehető **futóművel**, 4 fokozatú teleszkópos fogantyúval és golyóscsapágyazott kerekkel. Felhajtható futómű 3 további tárolórekeszsel.

**Műszaki leírás**

Súly	8,3 kg
Belső méret szélesség	275 mm
Belső méret magasság	185 mm
Belső méret hossz	435 mm

Alapanyag	PC
Szerszámtárolás módja	Tartó
Szerszámtárolás módja	Tárolórekeszek
Koffer terhelhetőség	35 kg
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer

## Tartozék

Felosztó készlet a 1/2 aljrészhez (2 keresztirányú felosztó, 6 elválasztó)	692850
Szerszámbetét 6 textil füllel és szerszámtartóval	692847
Védőtakaró	692800
Kofferpánt TSA számozás lakattal (140×5 cm)	692860
Szerszámbetét 9 textil füllel és szerszámtartóval	692845
Kivehető doboz készlet a 1/2 aljrészhez (10 doboz 4 méretben)	692855
Felosztó készlet a teljes aljrészhez (3 keresztirányú felosztó, 12 elválasztó)	692852