

**Szervíz szerszámkoffer aljrésszel.****Rendelési adatok**

Rendelés száma	692838
GTIN	4045197806246
Árucikk kategória	61G

Leírás**Kivitel:**

A polikarbonát kofferhéj fröccsöntött eljárással készül. A polikarbonát előnyeit a nagy ütésállóság, szilárdság, merevség és keménység jelenti széles hőmérséklet tartományban. Alumínium keret műanyag ütésálló sarkokkal, integrált számmzárral és kofferfedél reteszeléssel.

Belső felszereltség 185 mm belső magassághoz:

1 aljrész inkluzív takarólap 12 rugalmas füllel. Önálló egyedi felszereléshez.

Alapanyag: PC

Szerszámtárolás módja: Tárolórekeszek

Szerszámtárolás módja: Tartó

Koffer terhelhetőség: 35 kg

Koffer tulajdonságai: repüléshez alkalmas

Belső méret hossz: 435 mm

Belső méret szélesség: 275 mm

Belső méret magasság: 185 mm

Súly: 4,7 kg

Műszaki leírás

Súly	4,7 kg
------	--------

Belső méret hossz	435 mm
Belső méret szélesség	275 mm
Belső méret magasság	185 mm
Alapanyag	PC
Szerszámtárolás módja	Tárolórekeszek
Szerszámtárolás módja	Tartó
Koffer terhelhetőség	35 kg
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas

Tartozék

Kofferpánt TSA számozás lakattal (140×5 cm)	692860
Kivehető doboz készlet a 1/2 aljrészhez (10 doboz 4 méretben)	692855
Szerszámbetét 6 textil füllel és szerszámtartóval	692847
Védőtakaró	692800
Felosztó készlet a 1/2 aljrészhez (2 keresztirányú felosztó, 6 elválasztó)	692850
Felosztó készlet a teljes aljrészhez (3 keresztirányú felosztó, 12 elválasztó)	692852
Szerszámbetét 9 textil füllel és szerszámtartóval	692845