

FLEX**Szalagos csőcsiszoló, Típus: SET****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077761 SET
GTIN	4030293187191
Árucikk kategória	03S

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű szalagos csőcsiszoló fordulatszám előválasztással, tachogenerátor általi állandó fordulatszámmal, lágy indulással, **ismételt bekapcsolás elleni védelemmel**, túlterhelés elleni védelemmel és hőmérséklet felügyelettel. A szatináló és csőcsiszoló rendszer adapterek **szerszám nélküli cseréje**. A teljesen öntött elektronikai alkotóelem megakadályozza a por miatti károsodást. Kiváló minőségű, rugós megtámasztású csiszolókar 2 terelőgörgővel a csövek optimális körbefogása érdekében max. 270°-ig.

Tartalom:

1 szalagos csőcsiszoló BRE14-3 125SET, 1 csőszalag csiszoló adapter BR125, 1-1 szuperfiniselő szalag S600, S1500, 1-1 csiszolószalag Meshflex A240, A400, 5-5 csiszolószalag Coruflex P80, P120, P220, 1 szállítódoboz L-BOXX® 238.

Figyelem:

Csiszolószalagokat lásd 558408 sz.

Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)

Gyártó jelölése: BRE14-3 125SET

Teljesítményfelvétel: 1400 W

Szalagszélesség: 40 mm

Szalaghossz: 760 mm

Megmunkálható cső Ø: 125 mm

Súly: 3,6 kg

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	BRE14-3 125SET
Maximális szalagsebesség	10 mm/s
Súly	3,6 kg
Szalagszélesség	40 mm
Teljesítményfelvétel	1400 W
Megmunkálható cső Ø	125 mm
Max. vibráció EN szerint	0 m/s ²
Szalaghossz	760 mm
Típus	SET
Energiaellátás	Vezetékes
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája	Szalagos csőcsiszoló

Tartozék

Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 60	558398 60
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870X Szemcsézet 60	558410 60
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870X Szemcsézet 120	558410 120
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 80	558401 80
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870X Szemcsézet 40	558409 40
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 40	558402 40
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 60	558407 60
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 60	558404 60
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870F Szemcsézet 60	558411 60
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870X Szemcsézet 60	558409 60
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870X Szemcsézet 40	558430 40
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 120	558399 120
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 40	558397 40
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870F Szemcsézet 120	558408 120

Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 80	558404 80
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870X Szemcsézet 80	558430 80
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 120	558404 120
Csiszolószalag kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 40	558412 40
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870X Szemcsézet 60	558430 60
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 40	558398 40
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 40	558407 40
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870X Szemcsézet 120	558430 120
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 120	558397 120
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870X Szemcsézet 24	558410 24
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 60	558401 60
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 120	558407 120
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 60	558399 60
Csiszolószalag kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 120	558414 120
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870X Szemcsézet 24	558430 24
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870F Szemcsézet 120	558411 120
Csiszolószalag kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 40	558414 40
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 80	558399 80
Csiszolószalag kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 80	558414 80
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870X Szemcsézet 36	558409 36
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 120	558401 120
Csiszolószalag kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 60	558414 60
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 80	558398 80
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870X Szemcsézet 40	558410 40
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870X Szemcsézet 120	558409 120
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 120	558402 120
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 40	558404 40
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870F Szemcsézet 60	558408 60
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 80	558407 80

Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870X Szemcsézet 80	558409 80
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870F Szemcsézet 80	558408 80
Csiszolószalag kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 80	558412 80
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870X Szemcsézet 36	558430 36
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 40	558399 40
Csiszolószalag kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 60	558412 60
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 60	558397 60
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870X Szemcsézet 36	558410 36
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870F Szemcsézet 80	558411 80
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 80	558402 80
Csiszolószalag kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 120	558412 120
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870X Szemcsézet 80	558410 80
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 40	558401 40
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 80	558397 80
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 120	558398 120
Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T Szemcsézet 60	558402 60