



VHM fúró, hengeres szárral unidirekcionális DIN 6535 HA, Gyémánt, Ø m7: 11,1-11,9 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	122524 11,1-11,9
GTIN	4045197478955
Árucikk kategória	10N

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs **kristályos sp³ gyémántbevonattal szálerősítéses kompozit anyagok, üvegszálás és szénszálás műanyagok ill. grafit** folyamatbiztos megmunkálásához. **90°-os csúcscsőggel** és speciális geometriával a **rétegek szétválásának elkerülése** érdekében. **Forgácsoló vezetősallaggal**, hogy **unidirekcionális** szálirány esetén a rétegek szétválása, a szálak kiállása és a sorjaképződés elkerülhető legyen.

Ajánlás:

Maximális furatmélység:

Forgácshorony hossz (lásd a táblázatot), 1,5×névleges Ø levonásával.

Figyelem:

A táblázat szerinti **1/100-os méretekb**en szállítható.

Szerszámanyag: VHM

Szabvány: Gyári szabvány

Furatmélység max.: 5×D

Csúcscsőg: 90 fok

Szár: DIN 6535 HA, h6

belső hűtés: false

Tűrés névleges Ø: m7

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány (1/100-os leolvasás): 11,01 - 11,99 mm

Forgácshorony hossz: 71 mm

Teljes hossz L_{ges}: 118 mm

Szár Ø: 12 mm

Előtolás f GFK-ban, CFK-ban: 0,19 mm/ford,

Műszaki leírás

Előtolás f GFK-ban, CFK-ban	0,19 mm/ford,
Vágóélek száma Z	2
Szártűrés	h6
Névleges Ø	11,01 - 11,99 mm
Forgácshorony hossz	71 mm
Ø tartomány (1/100-os leolvasás)	11,01 - 11,99 mm
Tűrés névleges Ø	m7
Szár Ø	12 mm
Teljes hossz L _{ges}	118 mm
Bevonat	Gyémánt
Szerszámananyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Furatmélység max.	5×D
Csúcsszög	90 fok
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	fekete