



Akkumulátoros / hálózati rádió, Típus: M18JSR



Rendelési adatok

Rendelés száma	073960 M18JSR
GTIN	4002395167753
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Robusztus, fröccsenő víztől védett (IP54) építőipari rádió hálózati és akkumulátoros működtetéssel.

- **USB csatlakozó mobil készülékek töltéséhez.**
- **AUX bemenet külső audió lejátszókészülék csatlakoztatásához.**
- **LCD digitális óra elemekkel.**
- **18 Voltos Milwaukee akkukkal vagy 220-240 Voltos váltakozó feszültségről működtethető.**

Nagy teljesítményű audió rendszer AM / FM tunerrel.

- **A két hangszóró passzív membránnal hangos, tiszta hangzást hoz létre, erős basszussal.**
- **Digitális rádióvevő 10 tárhellyel.**
- **A robusztus design védi a rádiót az építési területen a fröccsenő víztől és portól.**
- **Rekesz MP3 lejátszó biztonságos tárolásához.**

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Hálózati kábel, 2 pufferelem, AUX csatlakozókábel, akkumulátor nélkül.

Műszaki leírás

Interfész	USB csatlakozó
Gyártó jelölése	M18JSR-0
Magasság	200 mm
Hossz	400 mm
Szélesség	400 mm
Akkumulátor-feszültség	18 V
Súly	5 kg
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
IP védettségi osztály	IP 54
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Termék fajtája	Rádió

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC