



Hidraulikus akkus lyukasztó matricákkal, Típus: M18HKP-SET



Rendelési adatok

Rendelés száma	078252 M18HKP-SET
GTIN	4002395138920
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

A FORCE LOGIC™ hidraulikus 60 kN akkus lyukasztó max. Ø 100 mm lyukakat hoz létre 3 mm acélban vagy 2,5 mm nemesacélban.

- **3/4-16 UNF belső menettel a készüléken.**
- **A gyorscsérés rendszer a szerszám nélküli befogóval lehetővé teszi bélyegek és matricák felhelyezését a szerszámtól külön.**
- **Kompatibilis a piacon általános tartozékokkal.**
- **Egyszerűen beállítható a szálkeresztes matricának köszönhetően.**

Tartalom:

Töltőkészülék M12-18C, szállítókoszár, 1–1 vonócsavar 11,1 mm (7/16-20 UNF) és 19 mm (3/4-16 UNF), gyorscsere rendszer szerszám nélküli befogóval, bélyeggel és matricákkal UNF menettel a következő lyukméretekhez: M16, M20, M25, M32, M40.

Figyelem:

Hozzávaló lemezlyukasztót metrikus menettel a 834000 sz.-tól (a 12,5 méret nem) és a szükséges 834070 sz. rögzítőcsavarokat a 83. termékcsoporthoz találja.

Műszaki leírás

maximális átmérő	100 mm
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Gyártó jelölése	M18HKP-201CA
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Max. stancolási mélység acélban	3 mm
Súly	2,3 kg
Csomagolás	Szállítókoszár
Max. stancolási mélység nemesacélban	2,5 mm
Akkumulátor-feszültség	18 V
Stancoló erő	60 kN
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Lyukasztó

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion rendszer M18B2 Akkumulátor típus MB18	073827 MB18
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C