



## LED-es ipari homloklámpa, Gyártó jelölése: ISEO3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081477 ISEO3
GTIN	4029113560306
Árucikk kategória	04B

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű nagyteljesítményű LED-es **ipari** homloklámpa professzionális használathoz.

- **Billenthető fej és fokozatmentes fókuszálás funkció.**
- **Cserélhető, mosható homlokpánt.**

Nagyon könnyű, egyszerű kezelhető homloklámpa három üzemmóddal és kiegészítő, vakításmentes, **piros LED-del, villogás funkcióval**. Nagynyomású vízszugártól védett IP X6.

#### Figyelem:

Az „i-sorozat” termékeire a gyártó csak online regisztráció esetén biztosít 24 hónap garanciát. <https://www.ledlenser.com/de/produkte/service-garantie/> itt található az online regisztráció folyamatának leírása.

IP védettségi osztály: IP X6

IP védettségi osztály: IP X6

Fényáram 1 fokozat: 100 lm

Fényáram 2 fokozat: 15 lm

Világítási időtartam 1. fokozat: 10 óra

Világítási időtartam 2. fokozat: 40 óra

Advanced Focus System (AFS): igen

### Műszaki leírás

Világítási távolság	30 - 100 m
Elem típusa	Micro, AAA
Fényáram	15 - 100 lm

Advanced Focus System (AFS)	igen
Energiaellátás	Elemes
Súly	105 g
Smart Light Technology (SLT)	igen
Övtáska tartozék	igen
Gyártó jelölése	ISEO3
A tartalmazott elemek száma	3
Világítási idő	10 - 40 óra
Fej Ø	29 mm
Rapid Focus	igen
IP védettségi osztály	IP X6
ATEX zóna	Nincs
Kémiai összetétel	Alkáli-mangán
újratölthető	nem
Világítás fényerő szabályozható	nem