



## LED-es ipari homloklámpa, Gyártó jelölése: ISE05R



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081477 ISE05R
GTIN	4029113560504
Árucikk kategória	04B

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű nagyteljesítményű LED-es **ipari** homloklámpa professzionális használathoz.

- **Billenthető fej és fokozatmentes fókuszálás funkció.**
- **Cserélhető, mosható homlokpánt.**

Nagyon könnyű, egyszerűen kezelhető homloklámpa három üzemmóddal és kiegészítő, vakításmentes, **piros LED-del, villogás funkcióval**. Nagynyomású vízszugártól védett IP X6. Újratölthető. Li-Ion akkuval és USB töltőkészülékkel.

#### Figyelem:

Az „i-sorozat” termékeire a gyártó csak online regisztráció esetén biztosít 24 hónap garanciát. <https://www.ledlenser.com/de/produkte/service-garantie/> itt található az online regisztráció folyamatának leírása.

IP védettségi osztály: IP X6

IP védettségi osztály: IP X6

Fényáram 1 fokozat: 180 lm

Fényáram 2 fokozat: 20 lm

Világítási időtartam 1. fokozat: 5 óra

Világítási időtartam 2. fokozat: 20 óra

Advanced Focus System (AFS): igen

### Műszaki leírás

Fényáram	20 - 180 lm
Övtáska tartozék	igen
Advanced Focus System (AFS)	igen

Súly	93 g
Akkumulátor kapacitás	0,88 A·h
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Energiaellátás	Akkus
Világítási idő	5 - 20 óra
Világítási távolság	40 - 120 m
Gyártó jelölése	ISE05R
Smart Light Technology (SLT)	igen
Fej Ø	28 mm
Rapid Focus	igen
IP védettségi osztály	IP X6
ATEX zóna	Nincs
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Világítás fényerő szabályozható	igen