

Garant

**Görgőtartó pár gurítható fiókos szekrényekhez Fiók előlap tolásának iránya,
Típus: R27E**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942947 R27E
GTIN	4045197806444
Árucikk kategória	91H

Leírás**Kivitel:**

Görgős tartópár – 2 – 2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerék (Ø 100 mm) rögzítőfékkel, melyeket merevítő köt össze. **Kérjük vegye figyelembe a kerekek forgásirányát.** Teherbírás egyenletesen elosztott teher esetén 600 kg.

Alkalmazható:

A görgős tartópár a 94. termékcsoport **27x27 E méretű** szerszámszekrény-házaihoz illik (2019. augusztusig). Biztonsági okokból kifolyólag (borulásveszély) a ház maximális hasznos magassága 800 mm. **A fiók előlapoknál tolható.**

Figyelem:

- **Gurítható szerszámszekrényekben található fiókokat egyenkénti fiókreteszeléssel kell felszerelni. Ennek segítségével a fiókok záraskor automatikusan reteszelődnék, így szállítás közben nem nyílhatnak ki. A 94. termékcsoportban található fiókokhoz való egyenkénti fiókreteszeléseket (2019. augusztusig) a 949605 cikkszám alatt találja az alkatrészlistában.**
- **A kerekek teherbírásánál (600 kg) kérjük, vegye figyelembe a szekrény saját súlyát is.**
- **Kérjük, vegye figyelembe a kerekek kívánt forgásirányát.**

Műszaki leírás

Fix kerék Ø	100 mm
-------------	--------

Maximális teherbírás összesen	600 kg
Kormányozható kerék Ø	100 mm
Termék fajtája	Görgő