



Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 13 darabos, Típus: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	630068 6
GTIN	4062406230173
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 – M8 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 9 db 631020 sz. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 méret

Toldószár: 2 db 632420 sz. 50; 150 méret

Kardáncsukló: 1 db 633520 sz. 1/4 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 632090 sz. 1/4 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Alapanyag: Króm-vanádium acél

Magasság: 47 mm

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 4-13 mm

Műszaki leírás

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	4-13 mm
Profil	6-szög dugókulcs

Tartalom (db)	13
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	257 mm
Szélesség	149 mm
Magasság	47 mm
Felület	Krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632420 150
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631020 8
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631020 5,5
Kardáncsukló 1/4 col Típus 1/4	633520 1/4
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631020 5
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 13 mm	631020 13
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631020 7
Irányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval Típus 1/4	632090 1/4
Keményhab betét készlethez 630068	630324 630068
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631020 10
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631020 11
Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 50 mm	632420 50
Rendszerdoboz Típus 2	630323 2
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631020 6
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm	631020 4