



Dugókulcs készlet 1/4; 1/2 col négyszög 43 darabos, Alkotóelemek száma: 43



Rendelési adatok

Rendelés száma	630038 43
GTIN	4062406230166
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120 szerint.**

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 – M20 menettel.

Belső hatlapú csavarokhoz M4 – M18 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

1/4 col 6-szög dugókulcs fejek: 11 db 631020 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 méret

1/2 col 12-szög dugókulcs fejek: 13 db 642120 sz. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 méret

1/4 col 6-szög rátűzőkulcsok: 3 db 631720 sz. 3; 4; 5 méret

1/2 col 6-szög rátűzőkulcsok: 5 db 643220 sz. 6; 8; 10; 12; 14 méret

1/4 col keresztmarkolat: 1 db hasonló mint a 633029 sz.

1/2 col keresztmarkolat: 1 db 641320 sz. 295 méret

1/4 col nyeles hajtószár: 1 db 632840 sz. 1/4 méret

1/4 col toldószárak: 2 db 632420 sz. 50; 150 méret

1/2 col toldószárak: 2 db 641020 sz. 130; 255 méret

1/4 col kardáncsukló: 1 db 633520 sz. 1/4 méret

1/2 col kardáncsukló: 1 db 641620 sz. 1/2 méret

1/4 col kerepes hajtószár: 1 db 632090 sz. 1/4 méret

1/2 col kerepes hajtószár: 1 db 640190 sz. 1/2 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

Profil	12-szög dugókulcs
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Hatszögkulcs
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	13-32 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Tartalom (db)	43
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	4-13 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-14 mm
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	507 mm
Szélesség	227 mm
Magasság	62 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm	631020 4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631020 8
Kardáncsukló 1/4 col Típus 1/4	633520 1/4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 13 mm	631020 13
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631020 6
Keményhab betét készlethez 630038	630324 630038
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631020 7
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm	643220 12
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631020 5

Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641020 255
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643220 8
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631020 11
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4,5 mm	631020 4,5
Toldósár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632420 150
Rendszerdoboz Típus 5	630323 5
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 4 mm	631720 4
Írányváltós kerepes hajtósár, 1/4 col, kioldóval Típus 1/4	632090 1/4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631020 10
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631020 5,5
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641620 1/2
Keresztmarkolat, 1/4 col Teljes hossz 116 mm	633029 116
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm	643220 14
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643220 6
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643220 10
Írányváltós kerepes hajtósár, 1/2 col, kioldóval Típus 1/2	640190 1/2
Nyeles hajtósár, 1/4 col Teljes hossz 150	632840 150
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 5 mm	631720 5
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641020 130
T-hajtósár, 1/2 col Teljes hossz 295 mm	641320 295
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 3 mm	631720 3
Toldósár, 1/4 col Teljes hossz 50 mm	632420 50
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631020 9
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642120 16
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642120 24
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 15 mm	642120 15
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642120 22
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642120 13
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm	642120 27

12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642120 21
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 30 mm	642120 30
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 14 mm	642120 14
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642120 19
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642120 17
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 32 mm	642120 32
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642120 18