

**HOLEX****Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 17 darabos, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	630168 6
GTIN	4062406230180
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

**Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.** Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.

**Felhasználás:**

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 – M8 menettel.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Tartalom:**

Dugókulcs fejek, 6-szög: 12 db 631020 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 méret

Hajtószár: 1 db hasonló mint a 633029 sz. 116 méret

Nyeles hajtószár: 1 db 632840 sz. 150 méret

Toldószár: 1 db 632420 sz. 150 méret

Kardáncsukló: 1 db 633520 sz. 1/4 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 632090 sz. 1/4 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

**Műszaki leírás**

Profil	6-szög dugókulcs
Tartalom (db)	17
Csatlakozó négyszög	1/4 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	4-13 mm
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	257 mm
Szélesség	149 mm
Magasság	47 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

## Tartozék

Nyeles hajtószár, 1/4 col Teljes hossz 150	632840 150
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 13 mm	631020 13
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631020 5,5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631020 8
Keményhab betét készlethez 630168	630324 630168
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631020 11
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 12 mm	631020 12
Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632420 150
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631020 5
Rendszerdoboz Típus 2	630323 2
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm	631020 4
Keresztmarkolat, 1/4 col Teljes hossz 116 mm	633029 116
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval Típus 1/4	632090 1/4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631020 6
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4,5 mm	631020 4,5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631020 10
Kardáncsukló 1/4 col Típus 1/4	633520 1/4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631020 9
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631020 7