



Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 21 darabos, Típus: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	630268 6
GTIN	4062406230197
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 – M8 menettel és belső hatszög csavarokhoz M4 – M8.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 12 db 631020 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 méret

6-szög rátűzőkulcsok: 4 db 631720 sz. 3; 4; 5; 6 méret

Hajtószár: 1 db hasonló mint a 633029 sz. 116 méret

Nyeles hajtószár: 1 db 632840 sz. 150 méret

extensionrod 1: 1 db 632420 sz. 150 méret

Kardáncsukló: 1 db 633520 sz. 1/4 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 632090 sz. 1/4 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Magasság: 47 mm

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 4-13 mm

6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 3-6 mm

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	4-13 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-6 mm
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	257 mm
Szélesség	149 mm
Magasság	47 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632420 150
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631020 8
Keresztmarkolat, 1/4 col Teljes hossz 116 mm	633029 116
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval Típus 1/4	632090 1/4
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 3 mm	631720 3
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 13 mm	631020 13
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631020 7
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 12 mm	631020 12
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631020 10
Nyeles hajtószár, 1/4 col Teljes hossz 150	632840 150
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631020 11
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm	631020 4
Keményhab betét készlethez 630268	630324 630268
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631020 6
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631020 9
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631020 5,5
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 6 mm	631720 6

Kardáncsukló 1/4 col Típus 1/4	633520 1/4
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 4,5 mm	631020 4,5
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631020 5
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 4 mm	631720 4
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 5 mm	631720 5
Rendszerdoboz Típus 2	630323 2