

**HOLEX****Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 26 darabos, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	634318 6
GTIN	4062406230760
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

**Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.** Belső / külső négyszög **DIN 3120 szerint.** 6-szög dugókulcs fejekkel 637220 sz.

**Felhasználás:**

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 – M12 menettel, gyújtógyertyákhoz és belső hatlapú csavarokhoz M4 – M12 menettel.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Tartalom:**

Dugókulcs fejek 12-szög ill. 6-szög: 12 db 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm méret

Dugókulcs fejek gyújtógyertyákhoz: 2 db hasonló mint a 637329 sz. 16; 20,8 méret

6-szög rátűzőkulcsok: 7 db 637620 sz. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 méret

Hajtószár: 1 db 635720 sz.

Toldószár: 2 db 635420 sz. 75; 240 méret

Kardáncsukló: 1 db 636220 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db 635090 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

**Műszaki leírás**

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-19 mm
Profil	Hatszögkulcs

Profil	6-szög dugókulcs
Tartalom (db)	26
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-10 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	357 mm
Szélesség	174 mm
Magasság	47 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

## Tartozék

Dugókulcs fej gyújtógyertyákhoz 3/8 col Kulcsnyílás 16 mm	637329 16
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col Hatszög 8 mm	637620 8
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col Hatszög 10 mm	637620 10
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635420 75
T-hajtósár, 3/8 col Teljes hossz 200 mm	635720 200
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col Hatszög 4 mm	637620 4
Rendszerdoboz Típus 3	630323 3
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col Hatszög 5 mm	637620 5
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col Hatszög 3 mm	637620 3
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636220 3/8
Dugókulcs fej gyújtógyertyákhoz 3/8 col Kulcsnyílás 20,8 mm	637329 20,8
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col Hatszög 6 mm	637620 6
Írányváltós kerepes hajtósár, 3/8 col, kioldóval Típus 3/8	635090 3/8
Keményhab betét készlethez 634318	630324 634318
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col Hatszög 7 mm	637620 7

