

HOLEX**Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 19 darabos, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	633918 6
GTIN	4062406230746
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Hajtó- / toldószárok DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120 szerint**. 6-szög dugókulcs fejekkel 637220 sz.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 – M14 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 14 db 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm méret

Hajtószár: 1 db 635720 sz.

Toldószár: 2 db 635420 sz. 75; 240 méret

Kardáncsukló: 1 db 636220 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db 635090 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	6-szög dugókulcs
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-22 mm

Tartalom (db)	19
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	357 mm
Szélesség	174 mm
Magasság	47 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

T-hajtósár, 3/8 col Teljes hossz 200 mm	635720 200
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636220 3/8
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635420 75
Írányváltós kerepes hajtósár, 3/8 col, kioldóval Típus 3/8	635090 3/8
Keményhab betét készlethez 633918	630324 633918
Rendszerdoboz Típus 3	630323 3