

HOLEX**Irányváltós kerepes hajtósár, 1/4 col, kioldóval, Típus: 1/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	632090 1/4
GTIN	4062406230739
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható :

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Fogak száma: 36

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Szabvány	DIN 3122
Szabvány	DIN 3120
Teljes hossz	125 mm
Fogak száma	36
Munkaszög	10 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	krómozott
Termék fajtája	Racsni