



Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 26 darabos, Típus: 12



Rendelési adatok

Rendelés száma	634318 12
GTIN	4062406230777
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120 szerint**. 12-szög dugókulcs fejekkel.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 – M12 menettel, gyújtógyertyákhoz és belső hatlapú csavarokhoz M4 – M12 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek 12-szög ill. 6-szög: 12 db 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm méret

Dugókulcs fejek gyújtógyertyákhoz: 2 db hasonló mint a 637329 sz. 16; 20,8 méret

6-szög rátűzőkulcsok: 7 db 637620 sz. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 méret

Hajtószár: 1 db 635720 sz.

Toldószár: 2 db 635420 sz. 75; 240 méret

Kardáncsukló: 1 db 636220 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db 635090 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-10 mm
Tartalom (db)	26

12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-19 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	357 mm
Szélesség	174 mm
Magasság	47 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Irányváltós kerepes hajtósár, 3/8 col, kioldóval Típus 3/8	635090 3/8
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col Hatszög 4 mm	637620 4
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col Hatszög 10 mm	637620 10
Dugókulcs fej gyújtógyertyákhoz 3/8 col Kulcsnyílás 20,8 mm	637329 20,8
Rendszerdoboz Típus 3	630323 3
T-hajtósár, 3/8 col Teljes hossz 200 mm	635720 200
Dugókulcs fej gyújtógyertyákhoz 3/8 col Kulcsnyílás 16 mm	637329 16
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col Hatszög 7 mm	637620 7
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col Hatszög 5 mm	637620 5
Keményhab betét készlethez 634318	630324 634318
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col Hatszög 3 mm	637620 3
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635420 75
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636220 3/8
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col Hatszög 8 mm	637620 8
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col Hatszög 6 mm	637620 6