



Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 23 darabos, Típus: 12



Rendelési adatok

Rendelés száma	637818 12
GTIN	4062406230838
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120 szerint**. 12-szög dugókulcs fejekkel 642120 sz.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 – M22 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 17 db 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm méret

Hajtószár: 1 db 641320

Toldószár: 3 db 641020 sz. 75; 130; 255 méret

Kardáncsukló: 1 db 641620 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db 640190 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

Kulcsnyílás méret	Metrikus
Profil	12-szög dugókulcs
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	10-34 mm

Tartalom (db)	23
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	407 mm
Szélesség	227 mm
Magasság	62 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641020 255
Irányváltós kerepes hajtósár, 1/2 col, kioldóval Típus 1/2	640190 1/2
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641620 1/2
Rendszerdoboz Típus 4	630323 4
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 75 mm	641020 75
Keményhab betét készlethez 637818	630324 637818
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641020 130
T-hajtósár, 1/2 col Teljes hossz 295 mm	641320 295