

HOLEX**6-szög rátűzőkulcs készlet, 1/2 col négyszög 10 darabos, Fejek száma: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	639408 10
GTIN	4062406230869
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Hajtó- és toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső-/külső négyszögek **DIN 3120** szerint.

Felhasználás:

Belső hatlapú csavarokhoz M5 – M27 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Rátűzőkulcsok

6-szög: 10 db 643220 sz.

4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	4-19 mm
Tartalom (db)	10
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	6-szög rátűzőkulcs

Hossz	257 mm
Szélesség	149 mm
Magasság	47 mm
Termék fajtája	Dugókulcs fej

Tartozék

6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643220 8
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm	643220 14
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643220 6
Rendszerdoboz Típus 2	630323 2
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643220 10
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm	643220 12
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 4 mm	643220 4
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 17 mm	643220 17
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 19 mm	643220 19
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 7 mm	643220 7
Keményhab betét készlethez 639408	630324 639408
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 5 mm	643220 5