

HOLEX®
Írányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval, Típus: 3/8

Rendelési adatok

Rendelés száma	635090 3/8
GTIN	4062406230784
Árucikk kategória	62A

Leírás
Kivitel:

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:
DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható :

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Fogak száma: 38

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Szabvány	DIN 3120
Szabvány	DIN 3122
Teljes hossz	195 mm
Fogak száma	38
Munkaszög	9,5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

Termék fajtája

Racsni