



Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 33 darabos, Típus: 12



Rendelési adatok

Rendelés száma	638018 12
GTIN	4062406230852
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120 szerint.**

12-szög dugókulcs fejekkel 642120 sz.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 – M22 menettel és belső hatlapú csavarokhoz M5 – M18 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 19 db 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm méret

6-szög rátűzőkulcsok: 8 db 643220 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 méret

Hajtószár: 1 db 641320 sz. 295 méret

Toldószár: 3 db 641020 sz. 75; 125; 250 méret

Kardáncsukló: 1 db 641620 sz. 1/2 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 640190 sz. 1/2 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Tartalom (db)	33

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-34 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	4-14 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Hossz	507 mm
Szélesség	227 mm
Magasság	62 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643220 10
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 5 mm	643220 5
Keményhab betét készlethez 638018	630324 638018
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643220 6
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643220 8
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm	643220 12
T-hajtószer, 1/2 col Teljes hossz 295 mm	641320 295
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm	643220 14
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641620 1/2
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 4 mm	643220 4
Toldószer, 1/2 col Teljes hossz 75 mm	641020 75
Toldószer, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641020 130
Toldószer, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641020 255
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 7 mm	643220 7
Rendszerdoboz Típus 5	630323 5
Írányváltós kerepes hajtószer, 1/2 col, kioldóval Típus 1/2	640190 1/2