



Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 12 darabos, Típus: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	637668 6
GTIN	4062406230791
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárok DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120 szerint.**

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 – M16 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 9 db 642220 sz. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 méret

2 toldószár: 1–1db 641020 sz. 130; 255 méret

1 kerepes hajtószár: 640190 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Magasság: 62 mm

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 10-24 mm

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Profil	6-szög dugókulcs

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	10-24 mm
Tartalom (db)	12
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	407 mm
Szélesség	227 mm
Magasság	62 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642220 24
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642220 18
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642220 13
Keményhab betét készlethez 637668	630324 637668
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 10 mm	642220 10
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641020 255
Írányváltós kerepes hajtósár, 1/2 col, kioldóval Típus 1/2	640190 1/2
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642220 21
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642220 22
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642220 19
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642220 16
Rendszerdoboz Típus 4	630323 4
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641020 130
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642220 17