



Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 16 darabos, Típus: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	637718 6
GTIN	4062406230807
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárok DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120 szerint**. 6-szög dugókulcs fejekkel 642220 sz.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 – M22 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 13 db 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm méret

2 toldószár: 641020 sz. 130; 255 méret

1 kerepes hajtószár: 640190 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Tartalom (db)	16
Profil	6-szög dugókulcs
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	10-34 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus

Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	407 mm
Szélesség	227 mm
Magasság	62 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641020 130
Keményhab betét készlethez 637718	630324 637718
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641020 255
Rendszerdoboz Típus 3	630323 3
Rendszerdoboz Típus 4	630323 4
Írányváltós kerepes hajtósár, 1/2 col, kioldóval Típus 1/2	640190 1/2