

**Rátűzőkulcs készlet Torx®-hoz, 1/2 col négyszög 10 darabos, Fejek száma: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	639528 10
GTIN	4062406230876
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Hajtó- és toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső-/külső négyszögek **DIN 3120** szerint.

Felhasználás:

Belső Torx® csavarokhoz M4 – M14 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Rátűzőkulcsok

Torx®-hoz: 10 db 643620 sz.

TX20; TX25; TX27; TX30;

2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Tartalom (db)	10
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Hossz	257 mm

Szélesség	149 mm
Magasság	47 mm
Termék fajtája	Dugókulcs fej

Tartozék

Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX50	643620 TX50
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX25	643620 TX25
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX45	643620 TX45
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX20	643620 TX20
Rendszerdoboz Típus 2	630323 2
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX27	643620 TX27
Keményhab betét készlethez 639528	630324 639528
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX55	643620 TX55